

15" TFT monitor integrado para Diebold Opteva



La serie: TFT-15-GAA

Este monitor está disponible tanto en la técnica de estándar como en la versión transflectiva de técnica Panel y es utilizable para siguientes sistemas:

Diebold Opteva 500 / 520 / 560 / 562
Diebold Opteva 720 / 740 / 750 / 760

La versión transflectivo se basa en la técnica más moderna, que despega en el sector Sunlight los hasta ahora conocidos y caros monitores Highbright.

Un espejo en el interior del panel, detrás de la celda LCD refleja la luz entrada del día respectivamente la luz solar.

¡Cuanto más luminoso el ambiente – tanto más mejor es la legibilidad!

Ventajas: Una iluminación fuerte del fondo no es necesario, por eso

- Ø se ahorra energía
- Ø la técnica es menos sensible (aireación etc.)
- Ø no se necesita ningún sensor para reducir la luminosidad
- Ø precio más económico

Datos técnicos

TFT-15-GAA

Display:

Diagonal
Tecnología
Luminosidad
Resolución de imagen - Timings
Contraste

Estándar

15"
digital TFT
400 cd/m²
máximo de 1024x768 píxel
400 : 1

Transflectivo

15"
digital TFT
600 cd/m² (base)
1024x768 píxel
600 : 1

Señal de entrada:

Modo de video
Frecuencia horizontal
Frecuencia vertical
Señal de sincronización
Pixelclock
Colores

VGA RGB analog

31 - 35 kHz

50 - 75 Hz

H/V separado, nivel TTL

un máximo de 30 MHz

6 Bit por color

Ajustes (OSD):

Luminosidad, contraste, saciedad de colores, posición horizontal, posición vertical, default (ajuste de fábrica)

Power Management:

La iluminación del fondo se apaga si falta la señal video.

Conexiones:

Entrada de signal
Red
Potencia absorbida

15 polos, SUB-D high density DVI

24 V DC para mini fit connector del cajero automático

aprox. 30 W

Condiciones de operación:

Temperatura de funcionamiento de 0° a 50°C

Durabilidad media:

La iluminación de fondo 50.000 horas / 25°C

Peso:

app. 4,5 kg

Fabricación según:

EMV: EN55022, EN55024, EN61000; CE: conform

Volumen de entrega:

15" chassis

Garantía:

24 meses

Variantes:

Diebold Opteva	Estándar	Transflectivo
00-104011-000B	-----	015-T0-R06-OPTV
00-104024-000B	015-N0-R06-OPTV	015-T0-R06-OPTV
00-104551-000A	-----	015-T0-R06-OPTV
49-201425-000A	-----	015-T0-R06-OPTV
49-201781-000A	015-N0-R06-OPTV	015-T0-R06-OPTV
49-201781-000C	015-N0-R06-OPTV	015-T0-R06-OPTV
49-201784-000A	015-N0-R06-OPTV	015-T0-R06-OPTV
49-201788-000A	015-N0-R06-OPTV	015-T0-R06-OPTV
49-201789-000A	-----	015-T0-R06-OPTV
49-201789-000C	015-N0-R06-OPTV	015-T0-R06-OPTV
49-213270-000D	015-N0-R06-OPTV	015-T0-R06-OPTV

Data: 02/2010